


Bauer benne basculante pour copeaux

hauteur x longueur x largeur 1275 x 1345 x 1200 mm, capacité 0,7 m³, force 1000 kg, soubassement roulettes et fourreaux de fourche, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif

Numéro d'article: 531124



Bauer Benne basculante pour copeaux

benne basculante pour copeaux





- hauteur x longueur x largeur 1275 x 1345 x 1200 mm
- hauteur d'arête de renversement 1175 mm
- capacité 0,7 m³
- force 1000 kg
- poids 134 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 180 mm
- Ø de roue 180 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- avec sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire
- avec avec tôle de tamisage et robinet de vidange
- parois plein
- soubassement roulettes et fourreaux de fourche
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage polyamidesur jante polyamide

- 1 roulette pivotante à frein
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif

Détails techniques

type de récipient	bennes basculantes	largeur de charge	180 mm
capacité	0,7 m³	équipement bac	tôle de tamisage et robinet de vidange
hauteur	1275 mm	robinet de vidange	oui
longueur	1345 mm	gerbable	non
largeur	1200 mm	emboîtable	non
charge	1000 kg	poignée	poignée
hauteur d'arête de renversement	1175 mm	considération comme matière dang	non
matériau	acier	surface	laqué
structure de cloison	plein	couleur	rouge feu // RAL3000
fonction de basculement	manuel	exécution couleur	rouge
sécurité antibasculement	sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire	couvercle	non
vidage au niveau du sol	oui	pneumatique	polyamide
possibilité de passage au-dessous	oui	matériau de jante	polyamide
soubassement	roulettes et fourreaux de fourche	Ø de roue	180 mm
hauteur des fourreaux de fourche	80 mm	équipement roue	1 roulette pivotante à frein
largeur des fourreaux de fourche	200 mm	Poids	134 kg
écartement fourreaux de fourche	180 mm		

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir