

VARIOfit diable à patins en aluminium

force 200 kg, pelle largeur x
profondeur 480 x 300 mm, roues
avec bandage caoutchouc plein
sur jante plastique

Numéro d'article: 531497



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diable à patins en aluminium

Pelle extra large

diable à patins en aluminium

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- structure en aluminium (soudé)
- hauteur x largeur 1305 x 605 mm
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention diable de manutention



pneumatique caoutchouc plein

type de diable de manutention	diable à patins	matériau de jante	plastique
charge	200 kg	roulement	roulement à billes
largeur de pelle	480 mm	poignée de sécurité	oui
profondeur de pelle	300 mm	hauteur	1305 mm
matériau	aluminium	largeur	605 mm
matériau de finition	soudé	Ø de roue	260 mm
rabattable	non	garantie	12 années
patins pour escaliers	oui	Poids	17 kg

Accessoires

202871		Patins glissants pour diable à patins, en plastique
500327		Poignées pour diable d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm