

META magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x
756 x 336 mm, vaklast 80 kg, 5
niveaus met legbord, opstelhoek
recht, gebruik eenzijdig - ontworpen
voor plaatsing tegen een wand,
staanders met
corrosiebeschermende zinklaag,
niveaus met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 532421



Das Lagersystem



META Inhaakstelling

Aanbouwstelling met aanslagrand

magazijnstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor geordend in werkplaats en archief
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 756 x 336 mm
- veldlast 900 kg
- vaklast 80 kg




- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- 5 niveaus met legbord
- niveaus met aanslagrand en veiligheidsrand
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingtype	magazijnstelling	legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // veiligheidsrand
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	aanbouwveld	legbord-/niveautype	legbord
geschikt voor (branches)	werkplaats, archief	oppervlak legbord	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	2000 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	756 mm	stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren
diepte	336 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	80 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	900 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	5 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	750 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	300 mm	gewicht	16,1186 kg

Gerelateerde Producten

150072	•	ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

532423		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 336 mm, vaklast 80 kg, 5 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
593489		legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 80 kg, uitgerust met lengtekanal en veiligheidsrand, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
609137		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten