



## Ampoule fluocompacte DULUX T/E PLUS, culot: GX24q


- classe d'efficacité énergétique: G
- durée de vie: 13.000 heures
- gradable: oui
- tension: 220 - 240 Volt
- lieu d'installation: au choix
- très économique
- bonne qualité de lumière et très bon flux lumineux
- lampe courte et compacte à 3 tubes
- adapté pour un ballast conventionnel

### Exemples d'utilisation:

- bureaux, services publics
- éclairage de boutiques
- hôtels, restaurants
- éclairage en industrie




Visuel de référence: Ampoule fluocompacte DULUX® T/E PLUS




Label d'efficacité énergétique 63000265




Label d'efficacité énergétique 63000719




Label d'efficacité énergétique 63000720



Label d'efficacité énergétique 63000722



Label d'efficacité énergétique 63000723



Label d'efficacité énergétique 63000725

Puissance	Recharge pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
26 watts	30 watts	1.800 lm 1.800 lm	80 Ra 80 Ra	3.000 K (blanc chaud) 4.000 K (blanc froid)	28,00 kWh / 1.000h 28,00 kWh / 1.000h	G G	12 mm 12 mm	132 mm 132 mm	342306 342283	63000719 63000720
32 watts	39 watts	2.400 lm 2.400 lm	80 Ra 80 Ra	3.000 K (blanc chaud) 4.000 K (blanc froid)	32,00 kWh / 1.000h 32,00 kWh / 1.000h	G G	12 mm 12 mm	148 mm 148 mm	348582 348568	63000722 63000723
42 watts	48 watts	3.200 lm 3.200 lm	80 Ra 80 Ra	3.000 K (blanc chaud) 4.000 K (blanc froid)	44,00 kWh / 1.000h 44,00 kWh / 1.000h	G G	12 mm 12 mm	169 mm 169 mm	425641 425627	63000725 63000285