

KLAPPBODENBEHÄLTER TYP BKB



Konischer Behälter mit Bodenentleerung

- ineinander stapelbar
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich
- stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Rollen nachrüstbar

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)



Typ BKB mit Deckel (Zubehör)



Typ BKB mit Rollen (Zubehör)

Einfahrhügel-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
Zinkenlänge mind. 1100 mm			
Typ	A	B	C
BKB 500-1000	600	180	65

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
	A	B	C
Typ	A	B	C
BKB 500-1000	600	190	90

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
BKB 500	0,50	1040 x 1200 x 721	1000	126
BKB 700	0,70	1040 x 1200 x 971	1500	145
BKB 1000	1,00	1040 x 1200 x 1271	2000	169

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt