

## Kraftstoffentsorger

Auffangvolumen 110 l, Fördermenge 7,5 l/min, Höhe x Breite x Tiefe 1096 x 680 x 483 mm



Artikelnummer: 141870

## Kraftstoffabsauggerät

Kraftstoffentsorger

- Auffangvolumen 110 l
- Fördermenge 7,5 l/min
- Höhe x Breite x Tiefe 1096 x 680 x 483 mm

### Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Entsorgung	Höhe	1096 mm
Entsorgungstyp	Kraftstoffentsorger	Breite	680 mm
Auffangvolumen	110 l	Tiefe	483 mm
Fördermenge	7,5 l/min	Gewicht	37 kg

### Dazu passt auch ...

141935



Warnschild, Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm

141938		Warnschild, Achtung/Gefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in gelb, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
141940		Verbotsschild, Einfahrt gesperrt, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in rot, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
141947		Gebotsschild, Pfeil, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in blau, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
500545		Augenschutzschrank, Füllung: Augenspülflaschen, Augenklappe, Kompressen, Einmalhandschuhe, Vliesstofftücher, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 280 x 130 mm, Ausstattung: 1 Boden, verschließbar mit Magnetverschluss, Konstruktion aus Stahl, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß