

bott

Universalschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 800 x 550 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschießbar mit Drehriegelschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Artikelnummer: 232872




Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 800 x 550 mm
- Traglast je Ebene 75 kg
- aus Stahl, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
- Verschießbar mit Drehriegelschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau





Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Schranktyp	Universalschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Belüftung	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	2000 mm	abschließbar	ja
Breite	800 mm	Schließsystem	Drehriegelschloss
Tiefe	550 mm	Unterbau	Sockel
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Material	Stahl
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Material Verarbeitung	verschweißt
Traglast Fachboden	75 kg	Gewicht	75,576 kg
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035		

Zubehör

233020		Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Breite x Tiefe 800 x 550 mm, Traglast 75 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	--

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen