

Hansa LED-Stehleuchte Jaspis

200-240 V AC, 50 Hz, LED, 52 W, nicht austauschbar, Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin, Energieeffizienzklasse C, gewichteter Energieverbrauch 52 kWh / 1.000 h, Stufenlos dimmbar, 45 % Direktlicht, 55 % Indirektlicht, Höhe 1965 mm, Leuchtenkopf Länge x Breite 500 x 220 mm, Standfuß Länge x Breite 420 x 220 mm, Aus Aluminium/Stahl/Polystyrol/PMMA in weiß/silber



HANSA
by styro



Artikelnummer: 240023

LED-Stehleuchte

- 200-240 V AC, 50 Hz
- LED, 52 W, nicht austauschbar
- Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin
- Energieeffizienzklasse C, gewichteter Energieverbrauch 52 kWh / 1.000 h
- Stufenlos dimmbar
- 45 % Direktlicht, 55 % Indirektlicht
- Leuchtenkopf mit Diffusor und Blendschutz für homogene Lichtverteilung ohne störende Blendung
- Höhe 1965 mm, Leuchtenkopf Länge x Breite 500 x 220 mm, Standfuß Länge x Breite 420 x 220 mm
- Aus Aluminium/Stahl/Polystyrol/PMMA in weiß/silber
- Kabel 2 m lang

Technische Details

Bürohelfer	Leuchten	Farbwiedergabeindex (Ra)	>80
Leuchtentyp	LED-Stehleuchte	Leuchtenkopf Ausstattung	Diffusor, Blendschutz
Aufstellung/Montage	Boden	Länge Leuchtenkopf	500 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Breite Leuchtenkopf	220 mm
Leuchtfarbe	neutralweiß	Leuchte Funktion	Stufenlos dimmbar
Farbtemperatur	4000 Kelvin	dimmbar	ja
Beleuchtungsstärke	1200 Lux	Höhe	1965 mm
Nutzungshinweis Beleuchtungsstär	Angegebene Beleuchtungsstärke bei einem Messabstand von 115 cm	Material	Aluminium/Stahl/Polystyrol/ PMMA
Ausleuchtung direkt	45 %	Länge Leuchtenfuß	420 mm
Ausleuchtung indirekt	55 %	Breite Leuchtenfuß	220 mm
Lichtstrom	5600 Lumen	Spannungsversorgung	200-240 V AC, 50 Hz
Energieeffizienzklasse	C	Kabellänge	2 m
Gewichteter Energieverbrauch	52 kWh / 1.000 h	Farbe	weiß/silber
Leistung Leuchtmittel	52 W	WEEE- Registrierungsnummer	DE87155287
LED	ja	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leuchtmittel austauschbar	nicht austauschbar	Marke laut EAR-Register	Hansa
Brenndauer	50000 h	Gewicht	11,7 kg

Dazu passt auch ...

218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm
219520		Kunstpflanze Bambus, Höhe 1200 mm, Pflanze aus Polyester, Stamm aus Holz, Topf aus Kunststoff in schwarz
229958		Whiteboard, Höhe x Breite 600 x 900 mm, Tafeloberfläche mit Emaille- und antimikrobieller Silberionenbeschichtung - hochwertigste Variante, leicht zu reinigen und kratzfest, eliminiert Bakterien und zerstört das Wachstum, empfohlen bei starker und intensiver Nutzung, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, Tafel in weiß, Ausstattung: Ablageschale, Mit praktischer Ablageleiste, Rahmen aus Aluminium eloxiert
236155		Pflanzsäule, Form rund mit gebogener Silhouette, aus Polyethylen in ähnlich RAL9003 Signalweiß, Höhe x Durchmesser 900 x 510 mm, Fassungsvermögen 35 l