

Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller

Traglast 130 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 80 mm, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Polyamid, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243210



Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 130 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Durchmesser 80 mm
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Totalfeststeller
- Felge aus Polyamid
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

| | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Fördertechnik | Rollen | Befestigungselement | Platte |
| Rollentyp | Transportgeräterollen | Material Gehäuse | Stahl |
| Bauform | Lenkrolle | Feststeller | Totalfeststeller |
| Traglast | 130 kg | Fadenschutz | ja |
| Bereifung | Polyamid | Schraubloch Abstand | 80/77x60 mm |
| Rad-Ø | 80 mm | Oberfläche Gehäuse | galvanisch verzinkt |

| | | | |
|----------------|--------------|---------|---------|
| Material Felge | Polyamid | Gewicht | 0,76 kg |
| Radlager | Schwenklager | | |