

Bauer

Mini-Klappbodenbehälter

MSB 250

Höhe x Länge x Breite 625 x 800 x 1000 mm, Inhalt 0,24 m³, Mit Einfahrbügel, Stahlkonstruktion, mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau

Artikelnummer: 254702



Mini-Klappbodenbehälter

- Geeignet für das platzsparende Sammeln, Lagern und Transportieren von Abreibtmaterialien oder auch Abfällen
- Höhe x Länge x Breite 625 x 800 x 1000 mm
- Inhalt 0,24 m³
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 65 x 160 mm
- Einfahrbügelabstand 380 mm
- Unterfahrhöhe 100 mm
- Mit Einfahrbügel
- mindestlänge der Zinken von 1100 mm erforderlich
- Wände geschlossen
- Boden klappbar
- Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig
- 3-fach stapelbar
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Unterbau Stützfüße
- Stahlkonstruktion

- mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau
- Gewicht 85 kg

Technische Details

Behältertyp	Klappbodenbehälter	Einfahrtaschenhöhe	65 mm
geeignet für (Anwendung)	sammeln, lagern, transportieren	Einfahrtaschenbreite	160 mm
Inhalt	0,24 m ³	Einfahrtaschenabstand	380 mm
Höhe	625 mm	Zinkenlänge (min.)	1100 mm
Länge	800 mm	Tragevorrichtung	Einfahrbügel
Breite	1000 mm	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
Material	Stahl	stapelbar	ja
Wandkonstruktion	geschlossen	nestbar	nein
Bodenkonstruktion	klappbar	Deckel	nein
Boden Funktion	Klappboden per Seilzug zu entriegeln, schließt beim Absetzen selbsttätig	Oberfläche	lackiert
unterfahrbar	ja	Farbe	mausgrau // RAL7005
Unterbau	Stützfüße	Farbe Ausführung	mausgrau // RAL7005
Unterfahrhöhe	100 mm	Gewicht	85 kg

Zubehör

254711



Zentrierwand, für Mini-Klappbodenbehälter 0,24 m³, aus Stahlblech, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 45 x 470 mm