

## Treston Sichtlagerbehälter ReBOX

Höhe x Länge x Breite 250 x 490 x 310 mm, Inhalt 22,6 l, Behälter aus industriell recyceltem Polypropylen, in grau

VE 12 Stück

Artikelnummer: 272139



TRESTON

### Sichtlagerbehälter

- Geeignet für den internen Materialfluss in Fabriken und Warenlagern
- Höhe x Länge x Breite 250 x 490 x 310 mm
- Inhalt 22,6 l
- Behälter aus industriell recyceltem Polypropylen
- in grau
- abgeschrägte Eingrifföffnung
- Mit Durchfassgriff an der Rückseite
- Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel, temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
- Lieferumfang: inklusive Etikett

### Technische Details

Behältertyp	Sichtlagerkasten	Eingrifföffnung	abgeschrägte Eingrifföffnung
geeignet für (Anwendung)	interner Materialfluss	Tragevorrichtung	Durchfassgriff
Euronorm	nein	Deckel	nein
Inhalt	22,6 l	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	250 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +75 °C
Länge	490 mm	Beständigkeit	gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Breite	310 mm	Farbe	grau

Material	Polypropylen	Lieferumfang	inklusive Etikett
stapelbar	ja	Gewicht	16,7 kg
nestbar	nein		

## Dazu passt auch ...

203969		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
215728		Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 80 mm
221120		Wischtuch, 1000 Tücher, Rollen Länge x Durchmesser 300 m x 250 mm, Papierqualität Recyclingvlies, In altrosa
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
223712		Kugelschreiber, Schreibfarbe schwarz, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
242396		Wischtuchrolle im Spender, 200 Tücher, Länge x Breite 300 x 250 mm, Rollen Länge x Breite 60 m x 250 mm, zur einfachen Entnahme alle 300 mm perforiert, Aus recycelter Zellulose, Ausgestattet mit Handgriff, Befestigung an mitgelieferter Wandhalterung möglich
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
529928		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 0,85 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium