

## Cemo GFK-Großbehälter

konische Form, Höhe x Länge x Breite  
875 x 1820 x 1390 mm, Inhalt 1500 l,  
In grün, Einfahrtaschen

Artikelnummer: 704116



## Cemo GFK Großbehälter

### Unterbau mit Staplertaschen

GFK-Großbehälter

- konische Form
- Höhe x Länge x Breite 875 x 1820 x 1390 mm
- Bodenlänge x Bodenbreite innen 1540 x 1110 mm
- Inhalt 1500 l
- In grün
- Wände: glatte, nahtlose Flächen für eine leichte Reinigung
- Einfahrtaschen
- Umlaufender Griffband
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Geeignet für aggressive Medien

## Technische Details




Behältertyp	Großbehälter	Wand Ausführung	glatt, nahtlos
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen

Form	konisch	stapelbar	nein
Inhalt	1500 l	faltbar	nein
Höhe	875 mm	nestbar	ja
Länge	1820 mm	unterfahrbar	nein
Innenlänge	1680 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Breite	1390 mm	Einfahrbreite	655 mm
Innenbreite	1250 mm	Griff	Umlaufender Griffband
Bodenlänge	1552 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Bodenlänge innen	1540 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Bodenbreite	1122 mm	Gefahrstoffeignung	aggressive Medien
Bodenbreite innen	1110 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Farbe	grün
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	64 kg

## Zubehör

203949		Fahrstuhl, Für 1500 l GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 1552 x 1122 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Rollen mit Dreh- und Lenkstopp
203950		Fußgestell, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Für Großbehälter, Höhe 140 mm
704229		Flachdeckel, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Für Großbehälter mit 1500 l Inhalt, in grau

## Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium