


Junistar DimToWarm Wit 560lm 2000-2800K Ra>95 DALI

Artikelcode: 901241
 EAN: 7021989012412



Elektrisch

Wattage: 7W
 System wattage: 8W
 Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 560lm
 Werkzaamheid: 70 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2000-2800K
 Kleurweergave (CRI): Ra>95
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L90/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 42°
 UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: DALI

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Matwit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 50
 Diameter (mm) D: 94
 Cut-out (mm): 83
 Inbouwdiepte plafond (mm): 48
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 5mm
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.38 / 0.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 115 x 95

