

## Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 75x75, Befestigung 60x60



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12961
EAN	4024941129619
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP54
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Neigung beträgt 20°

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,15 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941129619
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,15 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941962797
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,633 kg
Volumen	7.140 ccm