

Artikelnummer: 129726

Kurzbeschreibung: Rolplaat, kunststof, met 2 zijhekken en 1 achterwand, hoogte 1550 mm, gentiaanblauw RAL 5010

Langbeschreibung: Rolplaat, kunststof, met 2 zijhekken en 1 achterwand, hoogte 1550 mm: Kunststof rolplaat (724 x 815 mm) met 2 verstevigingsijzers met wielen (a^r 108 mm) van polypropyleen, 2 zwenkwielen/2 bokwielen.

[ul] Buisdiameter voor stalen bovenbouw met buis a^r 22 mm

Draagvermogen: 500 kg

2 zijhekken, bruikbare hoogte: 1350 mm

Vulling: 4 x verticale strijkijzers (12 x 3), 2 x horizontale strijkijzers (12 x 3 mm), 1 x dwarsbuis (a^r 16 mm)

1 x achterwand incl. 4 kunststof klemmen met schroeven en moeren voor aansluiting op de zijgeleidingen

Oppervlak: gepoedercoat

gewicht: 27,3 kg

Afmetingen: B 724 x D 815 x D 815 x H 1550/1350 mm

