

Artikelnummer: 76090

Kurzbeschreibung: Telescooplader type KTH 5,0, 271 kg
gegalvaniseerd



Langbeschreibung: Telescooplader type KTH 5,0: De telescoopladers "KTH 5,0" vergroten het bereik van de vorkheftruck. De stabiele stalen constructie is 2200 mm lang in geslepen toestand. Het interne telescopische deel kan 8 keer worden uitgetrokken, is in hoogte verstelbaar en elke positie is vastgezet met pennen. De kettingbeveiliging beschermt tegen onbedoeld wegglijden. De telescooplader is uitgerust met 2 zwenkhaken en heeft 14 verschillende standen, elk met een verschillend draagvermogen.

- Binnenafmetingen van de drive-in pockets: "KTH 5.0": A 550, B 600, C 166 mm, C 166 mm.
- Kleur: oranje of thermisch verzinkt of thermisch verzinkt
- Gewicht: 250 of 271 kg
- Pos. 1: Afstand 695 mm, "KTH 5.0": Laadvermogen 5000 kg
- Pos. 2: Afstand 990 mm, "KTH 5.0": Draagvermogen 3550 kg
- Pos. 3: Afstand 1285 mm, "KTH 5.0": Laadvermogen 2750 kg
- Pos. 4: Afstand 1580 mm, "KTH 5.0": Lading 2250 kg
- Pos. 5: Afstand 1825 mm, "KTH 5,0": Laadvermogen 1950 kg
- Pos. 6: Afstand 2090 mm, "KTH 5.0": Belasting 1700 kg
- Pos. 7: Afstand 2290 mm, "KTH 5.0": Lading 1550 kg
- Pos. 8: Afstand 2490 mm, "KTH 5.0": Lading 1400 kg
- Pos. 9: Afstand 2690 mm, "KTH 5.0": Laadvermogen 1300 kg
- Pos. 10: Afstand 2890 mm, "KTH 5.0": Laadvermogen 1200 kg
- Pos. 11: Afstand 3090 mm, "KTH 5.0": Laadvermogen 1150 kg
- Punt 12: Afstand 3290 mm, "KTH 5.0": Laadvermogen 1050 kg
- Pos. 13: Afstand 3490 mm, "KTH 5.0": Laadvermogen 1000 kg
- Punt 14: Afstand 3690 mm, "KTH 5.0": Draagvermogen 950 kg

