

1

B

nach DIN VDE 0641 Teil 11
für Leitungsschutz

6 000
3



2CDC 021 191 F0007



2CDC 021 192 F0007



2CDC 021 193 F0007



2CDC 021 194 F0007

Auswahltabelle

Pol- zahl	Bemes- sungs- strom I _n A	Bestellangaben Kurzkennzeichnung	Erzeugnis-Nr.	bbn 40 16779 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- ein- h. St.
1	6	S 201-B 6	2CDS 251 001 R0065	46490 1			0,125	10
	10	S 201-B 10	2CDS 251 001 R0105	46380 5				
	13	S 201-B 13	2CDS 251 001 R0135	46500 7				
	16	⑥ S 201-B 16 ⑥	2CDS 251 001 R0165⑥	46390 4 ⑥				
	16	⑦ S 201-B 16 ⑦	2CDS 251 001 R1165⑦	57863 9 ⑦				
	20	① S 201-B 20	2CDS 251 001 R0205	46510 6				
	25	S 201-B 25	2CDS 251 001 R0255	46520 5				
	32	② S 201-B 32	2CDS 251 001 R0325	46530 4				
	40	③ S 201-B 40	2CDS 251 001 R0405	46540 3				
	50	S 201-B 50	2CDS 251 001 R0505	55092 5				
	63	S 201-B 63	2CDS 251 001 R0635	55093 2				
2	6	S 202-B 6	2CDS 252 001 R0065	46640 0			0,250	5
	10	S 202-B 10	2CDS 252 001 R0105	46660 8				
	13	S 202-B 13	2CDS 252 001 R0135	46670 7				
	16	S 202-B 16	2CDS 252 001 R0165	46690 5				
	20	S 202-B 20	2CDS 252 001 R0205	46700 1				
	25	S 202-B 25	2CDS 252 001 R0255	46710 0				
	32	S 202-B 32	2CDS 252 001 R0325	46720 9				
	40	S 202-B 40	2CDS 252 001 R0405	46740 7				
	50	S 202-B 50	2CDS 252 001 R0505	55094 9				
	④							
	63	S 202-B 63	2CDS 252 001 R0635	55095 6				
3	6	S 203-B 6	2CDS 253 001 R0065	46860 2			0,375	1
	10	S 203-B 10	2CDS 253 001 R0105	46870 1				
	13	S 203-B 13	2CDS 253 001 R0135	46890 9				
	16	S 203-B 16	2CDS 253 001 R0165	46900 5				
	20	① S 203-B 20	2CDS 253 001 R0205	46910 4				
	25	S 203-B 25	2CDS 253 001 R0255	46920 3				
	32	② S 203-B 32	2CDS 253 001 R0325	46930 2				
	40	③ S 203-B 40	2CDS 253 001 R0405	46940 1				
	50	S 203-B 50	2CDS 253 001 R0505	55096 3				
	63	S 203-B 63	2CDS 253 001 R0635	55097 0				
	4	6	S 204-B 6	2CDS 254 001 R0065	52895 5			
10		S 204-B 10	2CDS 254 001 R0105	52896 2				
13		S 204-B 13	2CDS 254 001 R0135	52897 9				
16		S 204-B 16	2CDS 254 001 R0165	52898 6				
20		S 204-B 20	2CDS 254 001 R0205	52899 3				
25		S 204-B 25	2CDS 254 001 R0255	52900 6				
32		S 204-B 32	2CDS 254 001 R0325	52901 3				
40		S 204-B 40	2CDS 254 001 R0405	52902 0				
50		S 204-B 50	2CDS 254 001 R0505	55098 7				
④								
63		S 204-B 63	2CDS 254 001 R 0635	55099 4				

① geeignet für Durchlauferhitzer 12 kW
 ② geeignet für Durchlauferhitzer 18 kW
 ③ geeignet für Durchlauferhitzer 21, 24 und 27 kW
 ④ U_{Bmax} 125 V... mit 2 Kontaktbahnen in Reihenschaltung

⑤ Großverpackung B 16 = 5000 Stück
 ⑥ für Einsatz **ohne** Zusatzeinrichtungen vorgesehen
 und 16 mm² Klemme
 ⑦ für Einsatz **mit** Zusatzeinrichtungen vorgesehen

Nach UL 1077 277/480 V AC (außer ⑥)