


EPDM Schaumdichtung, selbstklebend

SR5561

EPDM, schwarz



- Lieferung als 10 m-Rollen
- Einfach anzuwendende Klebedichtung
- Ideal für Metallgehäuse



Artikelnummer	Maße		Rollenlänge (m)
	W (mm)	H (mm)	
1200310001	10	3	10
1200510001	10	5	10
1200315001	15	3	10
1200515001	15	5	10
1200320001	20	3	10
1200520001	20	5	10
1200325001	25	3	10
1200530001	30	5	10

Dichtungstreifen

SR 1867

Neopren-/Nitril-/PVC-Gemisch, schwarz



- Dauerhaft klebend auf einer Seite (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung)
- Sehr gut beständig gegen Säure, Ozon und Oxidation
- Betriebstemperatur: -28°C bis 101°C
- Dichte (kg/m³): 64 - 112
- Kompressionsablenkung: 140 - 350 g/cm²
- Für Heizung, Lüftung und Klimatechnik, Elektro- und Beleuchtungsanlagen, zur Schwingungsdämpfung und vieles mehr

Artikelnummer	Maße (mm)		Rollenlänge (m)	Rollen pro Karton
	Breite	Dicke		
472061	12.7	3.2	15	20
472063	25.4	3.2	15	10
472067	12.7	6.4	15	20
472069	25.4	6.4	15	10