



## Lötstation 20 - 80W, LötKolben mit ergonomischem Griff, UK

Artikelnummer: WLSK8023G  
Weller 20 bis 80 Watt Lötstation  
mit variabler Watt-Leistung, UK

Löten Sie gekonnt und souverän mit der Weller Lötstation mit variabler Leistung von 20 - 80 Watt. Der Kolben mit ergonomisch geformten Bleistiftgriff, der Aufbewahrung und Reinigung der Spitzen in der Station und der integrierten Sicherheitsablage ist sie die perfekte hochwertige und vielseitige Lötstation für all Ihre Lötarbeiten.

### EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN



### HAUPTMERKMALE

- |  |   |
|--|---|
| Watt-Leistung regelbar:<br>Kompaktes Design: | Die flexibel wählbare Leistungsabgabe bietet ein erweitertes Anwendungsspektrum<br>Platzsparend auf Ihrer Werkbank  |
| Integrierte Sicherheitsablage:               | Die integrierte Sicherheitsablage mit Metallspirale bewahrt den Kolben bei Nichtgebrauch auf und verringert die Verletzungs- und Beschädigungsgefahr im Arbeitsbereich        |
| Sicherer und fester Griff:                   | Ergonomisch geformter rutschfester Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten. Ideal für das Aufbringen einer Lötnaht bei Glasmalerei oder bei Reparaturen im Haushalt. |
| Schneller Spitzenwechsel<br>möglich:         | Einfacher Austausch der Lötspitzen  |
| Leichte Zugänglichkeit der<br>Spitzen:       | Der integrierte Lötspitzenhalter erleichtert die Aufbewahrung und den Zugang zu Ihren Spitzen während des Lötens  |
| Integrierter<br>Lötspitzenreiniger:          | Der integrierte Celluloseschwamm-Lötspitzenreiniger trägt dazu bei, dass sich ihre Spitzenstandzeiten erhöhen.  |



#### Integrierte Sicherheitsablage

Die integrierte Sicherheitsablage sichert den LötKolben, wenn er nicht in Gebrauch ist, und verringert so das Risiko von Verletzungen oder Schäden an Ihrem Arbeitsplatz



#### Watt-Leistung regelbar

Die flexibel wählbare Leistungsabgabe bietet ein erweitertes Anwendungsspektrum



#### Schneller Spitzenwechsel möglich

Einfacher Austausch der Lötspitzen



#### Kompaktes Design

Platzsparend auf Ihrer Werkbank



#### Sicherer und fester Griff

Ergonomisch geformter rutschfester Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten. Ideal für das Aufbringen einer Lötnaht bei Glasmalerei oder bei Reparaturen im Haushalt



## TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich °C

485

Kabellänge

1.20

Netzkabel	UK
Spannung	230 V
Temperaturbereich °F	900
Spitzenform	Chisel
EAN	4003019445318
Gewicht in lb	2.29
Mindestbestellmenge	1
CE	✓
Leistung	80 W
Gewicht in g	1040
Spitzengröße	10.0mm