

BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER DIGITALE TASCHENMULTIMETER

BERÜHRUNGSLOSER AC-SPANNUNGSPRÜFER C.A 732 TASCHENLAMPENFUNKTION

- Erkennung Phase / Neutralleiter
- IEC 61010 1000 V Cat. III
- Schutzisoliert

INTEGRIERTE TASCHENLAMPE:

ermöglicht auch bei schwacher Beleuchtung das Prüfen von Steckdosen, Kabeln usw. sowie das Auffinden des Schaltschranks und der ausgelösten Schutzschalter in der Dunkelheit !

SPANNUNGSPRÜFER UND TASCHENMULTIMETER

KINDERLEICHTE BEDIENUNG

Bei Vorhandensein einer Spannung von 230 V AC - 50 / 60 Hz leuchtet die Spitze des Instruments auf

FUNKTIONELLES DESIGN

Es hat die Form eines Kugelschreibers und lässt sich mit Hilfe seines Clips an einer Tasche befestigen, so dass Sie es immer zur Hand haben. Das Gehäuse liegt vorzüglich in der Hand.



DIGITALE TASCHENMULTIMETER C.A 702 und C.A 703 BERÜHRUNGSLOSE SPANNUNGSPRÜFUNG

- AC- und DC-Spannungen
- Widerstand
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Strommessung (beim C.A 703)
- IEC 61010 600 V CAT IV

INTEGRIERTE TASCHENLAMPE

SICHERHEIT IN ALLEN SITUATIONEN

Dank seiner geringen Abmessungen und der fest mit dem Gerät verbundenen Tastspitzen können Sie es überall mit hin nehmen.

**Sicherheit in allen
Situationen für ein stets
verfügbares
Diagnoseinstrument.**

IEC 61010
600 V CAT IV / 1000 V CAT III



TECHNISCHE DATEN

	C.A 702	C.A 703
V DC / Genauigkeit	200 mV / $\pm 0,5\%$ Anz. + 3 D 2,000 V; 20,00 V; 200,0 V; 600 V / $\pm 1,2\%$ Anz. + 3 D > 600 V / außerhalb der Spezifikation	
V AC / Genauigkeit (40-400 Hz)	2,000 V; 20,00 V / $\pm 1,0\%$ Anz. + 8 D 200,0 V; 600 V / $\pm 2,3\%$ Anz. + 10 D > 600 V / außerhalb der Spezifikation	
I DC / Genauigkeit	200,0 μ A; 2000 μ A / $\pm 2,0\%$ Anz. + 8 D 20,00 mA; 200,0 mA / $\pm 2,0\%$ Anz. + 8 D 200 mA / 500 V elektronische Sicherung	
I AC / Genauigkeit	200,0 μ A; 2000 μ A / $\pm 2,5\%$ Anz. + 10 D 20,00 mA; 200,0 mA / $\pm 2,5\%$ Anz. + 10 D 200 mA / 500 V elektronische Sicherung	
Widerstand / Genauigkeit	200,0 Ω / $\pm 0,8\%$ Anz. + 5 D 2,000 k Ω , 20,00 k Ω , 200,0 k Ω / $\pm 1,2\%$ Anz. + 5 D 2,000 M Ω / $\pm 5,0\%$ Anz. + 5 D 20,00 M Ω / $\pm 10,0\%$ Anz. + 5 D 600 V rms	
Diodentest Prüfspannung / -strom Schutz	1,999 V $V_{\text{Test}} \leq 1,5 \text{ V}$ $I_{\text{Test}} \leq 1,5 \text{ mA}$ 600 V rms	
Akust. Durchgangsprüfung Summer Schutz	199,9 Ω R < ca. 60 Ω 600 V rms	



- **C.A 732**
(176 x 26 mm - 48 g):
geliefert in
Blisterverpackung mit
2 x 1,5 V AAA-
Batterien und
1 Betriebsanleitung.

- **C.A 702 und C.A 703** (104 x 55 x 32,5 mm - 145 g):
Geliefert in Blisterverpackung mit 2 Tastspitzen \varnothing 4,
2 x 1,5 V AAA-Batterien und 1 Betriebsanleitung.

Bestellangaben:

- **C.A 702** P01.1917.39Z
- **C.A 703** P01.1917.40Z
- **C.A 732** P01.1917.45Z
- **Transporttasche 200 x 100 x 40** . . . P01.2980.65Z
- **Krokodilklemmen** P01.1018.48

IHR FACHHÄNDLER

DEUTSCHLAND
Chauvin Arnoux GmbH
Straßburger Str. 34
77694 KEHL / RHEIN
Tel: +49 7851 99 26-0
Fax: +49 7851 99 26-60
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de

ÖSTERREICH
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
Slamastrasse 29/3
1230 WIEN
Tel: +43 1 61 61 9 61
Fax: +43 1 61 61 9 61-61
vie-office@chauvin-arnoux.at
www.chauvin-arnoux.at

SCHWEIZ
Chauvin Arnoux AG
Einsiedlerstrasse 535
8810 HORGEN
Tel: +41 1 727 75 55
Fax: +41 1 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

 **CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP