

PS2-Folientastatur INT, mit Touchpad, Tischastatur für Geräte mit entsprechender Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung PS/2-Folientastatur INT

Bedienelemente

Tastatur

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| • Ausführung | Folientastatur |
| • Tastaturbelegung | B3F, 101/102 oder 104/105 OMRON |
| • Tastenbeleuchtung | Nein |
| • Funktionstasten | |
| — Anzahl Funktionstasten | 12 |
| — programmierbar | Ja |
| • Nummernblock | Ja |
| • Status LED Anzeigen | Ja; Num, Caps und Scroll |
| — für Nummernblock | Ja |
| — für Shift-Tasten | Ja |

Anschlussart

- USB Ja; mit PS/2-USB Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)

<ul style="list-style-type: none"> • PS/2 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Kabellänge 	1,75 m
Bauform/Design	
<ul style="list-style-type: none"> • standard 	Ja; für industrielle Anwendungen
Aufbauart/Montage	
Rack-Montage	Nein; Tischgehäuse
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	25 mA; typisch
Batterie	
batteriebetrieben	Nein; wartungsfrei
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
<ul style="list-style-type: none"> • Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich 	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP65 (rundum)	Ja
spritzwassergeschützt	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> • min. 	0 °C
<ul style="list-style-type: none"> • max. 	40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
<ul style="list-style-type: none"> • min. 	-10 °C
<ul style="list-style-type: none"> • max. 	50 °C
Relative Luftfeuchte	
<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb, max. 	90 %; keine Betauung
<ul style="list-style-type: none"> • Kondensation zulässig 	Nein
Betriebssysteme	
Ablauffähig unter Betriebssystem	
<ul style="list-style-type: none"> • Windows CE 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Windows Vista 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 	Ja
Mechanik/Material	
Material	

<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff 	Ja; AUTOTEX (R) V150
<ul style="list-style-type: none"> • Eisenblech 	Nein
Material des Gehäuses (frontseitig)	
<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff 	Ja; AUTOTEX (R) V150
Lebensdauer	
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Schaltspiele, Tasten 	1 000 000; Betätigungen (minimal)
Maße	
Breite	478,5 mm
Höhe	28 mm
Tiefe	180 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	2 260 g
mit Verpackung	2 410 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; Folientastatur mit Mauspad
Sonstiges	
Handelsware	Ja; TIPRO Nr. K-547
Hersteller-Name	TIPRO Representative Office
Hersteller-Adresse	Vogelweg 20, 31785 Hameln, Deutschland
Zielgeräte	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)
Hinweis:	Geeigneter PS/2-USB Adapter (Tastatur/Maus): 1x USB 1.1 Stecker A auf 2x PS/2-Buchse, 0,20 m, schwarz; Hersteller: Renkforce; Bezug Firma Conrad Elektronik, Bestell-Nr.: 1360251 - 62
Nutzbar in folgenden Produkten	
<ul style="list-style-type: none"> • Produkt 1 	6AV2124-0GC13-0AX0
<ul style="list-style-type: none"> • Produkt 2 	6AV2124-0QC13-0AX0
letzte Änderung:	19.11.2020