

Rollcart Flaschenkarre

Traglast 100 kg, für 1 x 11 kg
Propangas Flasche,
Ladungssicherung durch
Flaschenhalterung mit
Sicherungskette, Gestell mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL5010 Enzianblau, Räder mit
Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 202916



Rollcart Flaschenkarre für 11 kg-Propangasflasche

Flaschenkarre





- Traglast 100 kg
- für 1 x 11 kg Propangas Flasche
- Höhe x Breite 1000 x 500 mm
- passend für Flaschen mit \varnothing 140 mm
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad \varnothing 200 mm
- ohne Stützrad
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Rad-Ø	200 mm
Karrentyp	Flaschenkarre	Stützrad	nein
Traglast	100 kg	Sicherheitsgriff	nein
Kapazität	1 x 11 kg Propangas	Ladungssicherung	Flaschenhalterung mit Sicherungskette
für Flaschen-Ø	140 mm	Höhe	1000 mm
Material	Stahl	Breite	500 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
klappbar	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Treppenkufen	nein	Garantie	5 Jahre
Bereifung	Vollgummi	Gewicht	13 kg

Dazu passt auch ...

144744		Gasflaschenschrank, für 10 x 11 kg Gasflaschen oder 4 x 33 kg Gasflaschen, Höhe x Breite x Tiefe 1435 x 860 x 720 mm, mit Dach, mit Flügeltür, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
201077		Fassbock, für 2 x 200-Liter-Fass, Fassauflage mit Winkel, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
206148		Fasspumpe, für Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit einer maximalen Viskosität von 2000 mPas, maximale Förderleistung 0,25 Liter pro Hub, Tauchrohr Länge 920 mm
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung