Rollcart

Vierwandwagen

Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1300 x 800 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Aufbau 4 Wände (Stahlrohr), Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Vollgummi-Bereifung







Artikelnummer: 203042

Rollcart Rohr-Vierwandwagen

Traglast 1200 kg

Vierwandwagen

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1300 x 800 mm
- Ladehöhe 305 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Aufbau 4 Wände (Stahlrohr)
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit Vollgummi-Bereifung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details				
Transportgerät	Transportwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010	
Wagentyp	Plattformwagen	Material Verarbeitung	verschweißt	
Plattformwagentyp	Vierwandwagen	Euronorm	nein	
Traglast	1200 kg	klappbar	nein	

Ladehöhe	305 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1300 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	800 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Material Plattform	Siebdruckplatte	Durchmesser Rad	200 mm
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Radlager	Kugellager
Plattform Ausführung	wasserfest	Radanordnung	rechteckig
Aufbauten	4 Wände (Stahlrohr)	Höhe	800 mm
nestbar	nein	Garantie	5 Jahre
Material Gestell	Stahl	Schiebebügel Anzahl	2 Stück
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Gewicht	85 kg

Dazu passt auch				
149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen		
203396	A	Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen		
215911	*	Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm		
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9		
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße		
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm		
520197	Tin)	Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau		
551468	T	Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg		