

## Mehrwegbehälter

Höhe x Länge x Breite 190 x 610 x 400 mm, Inhalt 29 l, Aus Polypropylen in taubenblau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Zweiteiliger Scharnierdeckel

Artikelnummer: 208965



## Mehrwegbehälter

### mit anscharniertem Klappdeckel



Mehrwegbehälter

- Höhe x Länge x Breite 190 x 610 x 400 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 149 x 540 x 371 mm
- Inhalt 29 l
- Traglast 25 kg / Auflast 200 kg
- Im Europaß
- Aus Polypropylen in taubenblau
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Zweiteiliger Scharnierdeckel
- Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
- Rollenbahngeeignet
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- 5 Jahre Garantie





Behältertyp	Stapelbehälter	Bodenkonstruktion	geschlossen
Euronorm	ja	Traglast	25 kg
Inhalt	29 l	Auflast	200 kg
Höhe	190 mm	Deckel	ja
Innenhöhe	149 mm	Deckeltyp	Zweiteiliger Scharnierdeckel
Länge	610 mm	Deckel Öffnungswinkel	270 °
Innenlänge	540 mm	Schließsystem	Plomben
Breite	400 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Breite innen	371 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Material	Polypropylen	rollenbahnggeeignet	ja
recyclbar	ja	Gefahrstoffeeignung	nein
stapelbar	ja	Tragevorrichtung	Tragegriffe
stapelbar durch	Deckel	Farbe	taubenblau
nestbar	ja	Mindestmenge	1
faltbar	nein	Garantie	5 Jahre
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	2,55 kg

## Zubehör

201626		Plomben, für Stapelbehälter
201627		Etikettentasche für Großbehälter

## Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
528205		Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen