

Kärcher Nass-/Trockensauger NT 27/1 Adv

Leistung 1380 W, Luftmenge 4020 l/min, Behältervolumen 27 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 400 mm

Artikelnummer: 530632

KÄRCHER



Nass-/Trockensauger

- Leistung 1380 W
- Luftmenge 4020 l/min
- Behältervolumen 27 l, Papierfilterbeutel
- Behälter aus Kunststoff
- mit Nass-/Trockendüse, Fugendüse
- Arbeitsbreite 400 mm
- Saugrohr aus Metall 2x500 mm lang
- Patronenfilter
- Unterdruck 200 mbar
- umlaufende Stoßkante zum Schutz des Mobiliars
- automatische Abschaltung bei maximaler Füllmenge
- 5 Lenkrollen
- Höhe x Breite x Tiefe 525 x 420 x 420 mm
- Kabel 7,5 m lang

- Gewicht 8,959 kg
- Lieferung 2.5 m Saugschlauch / mit Krümmer, 2 x Saugrohr 0.5 m / Metall, 1 x Filtertüte / Papier, Nass-/Trockenbodendüse 400, Fugendüse, Patronenfilter Papier

Technische Details

Reinigungsart	nass/trocken	Energiesparfunktion	nein
Reinigungstyp	Sauger	Reinigungsmaschine Ausstattung	umlaufende Stoßkante
Saugertyp	Nass-/Trockensauger	Arbeitsbreite	400 mm
Einsatzort	Innenbereich	Höhe	525 mm
Akkubetrieb	nein	Breite	420 mm
Leistung	1380 W	Tiefe	420 mm
Luftmenge	4020 l/min	Düsen	Nass-/Trockendüse, Fugendüse
Volumen Behälter	27 l	Saugturbinen	1 Stück
Material Behälter	Kunststoff	Unterbau	5 Lenkrollen
Unterdruck	200 mbar	Ausführung	Typ 2
Schlauchlänge	2,5 m	Ausstattung	Saugschlauch (2.5 / mit Krümmer), Saugrohr (2 x 0.5 / Metall), Filtertüte (1 / Papier), Nass-/Trockenbodendüse (400), Fugendüse,
Saugrohlänge	2x500 mm	Lieferumfang	2.5 m Saugschlauch / mit Krümmer, 2 x Saugrohr 0.5 m / Metall, 1 x Filtertüte / Papier, Nass-/Trockenbodendüse 400, Fugendüse, P
Material Saugrohr	Metall	WEEE-Registrierungsnummer	DE64190940
Kabellänge	7,5 m	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Filterbeutel	Papierfilterbeutel	Marke laut EAR-Register	Kärcher
Filtertyp	Patronenfilter	Gewicht	8,959 kg
Reinigungsmaschine Funktion	schaltet automatisch ab bei max. Füllmenge		

Zubehör

500470



Filterbeutel, aus Papier, Inhalt 27 l

Dazu passt auch ...

202834






Greifboy, Greifspitze aus Kunststoff, Greif-Öffnung 105 mm, Länge 900 mm, aus Aluminium, eloxiert

206135



Warnschild, Warnung vor Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff

369022		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
504031		Fensterreinigungs-Set, Stiel aus Stahl 1800 mm lang, Gummis und Strips 350 mm breit
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel