

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 100 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 38 mm, Nabe mit Gleitlager, Doppelstopp, Felge aus Kunststoff, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Rückenloch, Ø 12,2 mm

Artikelnummer: 714732



BS ROLLEN

### BS-ROLLEN Transportgeräterolle

#### Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller


- Traglast 100 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 125 x 38 mm
- Naben Länge x Ø 50 x 15 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 12,2 mm
- Schwenklager mit Kugellager

## Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Schwenklager	Kugellager
Rollentyp	Transportgeräterollen	Feststeller	Doppelstopp
Bauform	Lenkrolle	Fadenschutz	ja

Traglast	100 kg	Gesamthöhe	157 mm
Bereifung	Vollgummi	Nabenlänge	50 mm
Rad-Ø	125 mm	Nabenbohrung	15 mm
Material Felge	Kunststoff	Radbreite	38 mm
Radlager	Gleitlager	Ausladung	39 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Lauffläche Eigenschaft	spurlos
Befestigungselement	Rückenloch	Rückenloch Ø	12,2 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Rückenloch	12,2 mm	Farbe Felge	schwarz
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	1,18 kg

## Zubehör

714798		Rad, Traglast 100 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 38 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen