

TRIADE

TRIADE ist eine verdeckte Halterung für Regale mit einer Stärke von 30 - 40 mm. Er wurde entwickelt, um die Montage von Regalen zu vereinfachen. Es bestehen drei unabhängige Einstellungen:

- 1) VERTIKAL: Vor dem Einbau des Regals können die Halterungen in der Höhe verstellt und durch die Schlitze (vertikal) ausgerichtet werden.
- 2) HORIZONTAL: Beim Einsetzen des Regals können die Stützbolzen horizontal verschoben werden.
- 3) INKLUSIV: Wenn das Regal teilweise eingeschoben ist, kann der Winkel des Regals von vorne nach hinten eingestellt werden, indem die Stützbolzen mit einem 10 mm Gabelschlüssel gedreht werden.

30-40 mm 

Die Tragfähigkeit beträgt 15 kg pro Stück (inklusive Gewicht des Regals) bei einer Regaltiefe von maximal 300 mm. Die minimale Regaltiefe beträgt 160 mm.

15 kg je Bodenträger für 300 mm tiefe Böden 


ZUSATZNUTZEN DURCH SICHERHEITVERRIEGELUNG

- Einfaches zusätzliches Bohren.
- Kleiner Durchmesser der Bohrung im Regal (nur Ø3,5 mm)
- Mehrfache Montage und Demontage des Regals.
- Geeignet für alle Dicken.
- Getestet auf Sperrholz, MDF und Spanplatten.

PAT. PENDING 

INSTALLATION UND VERSTELLUNGEN


HOLZWÄNDE



SEHR WICHTIG
Triade muss mit dem Pfeil nach oben installiert werden




MASSIVHOLZ- UND GIPSKARTONPLATTEN




Dafür ist der Verarbeiter verantwortlich:
- Sicherstellen, dass die Wand von geeigneter Qualität ist, um die Regalbefestigung aufzunehmen
- die richtigen Beschläge entsprechend der Wandkonstruktion zu verwenden.

Empfohlene Befestigungsart
Flachkopfschraube - Kopf-Ø max. 5 mm.


AUSRICHTUNG DER HALTERUNGEN





SEITLICHE VERSTELLUNG








NEIGUNGSVERSTELLUNG





KOMBINATION REGALBELASTUNG UND REGALTIEFE (Die Zahlen beziehen sich auf 1 Regalständer)



 + Gewicht des Regals = 15 kg max für jeden Regalträger




* Optionale Bohrung für die Sicherheitsverriegelung mit M4-Gewindestift.



= PZ2	= Gabelschlüssel 10 mm
	= 50 Stück
123	
515671	Regalträger TRIADE

= S2 mm	= 100 Stück	
123		
279321	16	40
279325	20	50


TRIADE ALUMINIUM PROFIL




OPTIONALE SICHERHEITSVERRIEGELUNG

Die Aluminiumprofile für TRIADE sind eine optionale Lösung für die Installation auf Gipskartonwänden mit Holzstruktur. Sie werden in einer Standardlänge von 2400 mm geliefert und können auf Maß geschnitten werden.


BOHREN DER ALUMINIUMPROFILE




DETAILS ZUR BOHRUNG



EINSETZEN VON TRIADE IN DAS ALUMINIUMPROFIL




WANDMONTAGE UND EINSETZEN DES REGALS








TRIADE ALUMINIUMPROFIL



AL	= 24 Stück
123	
398691	Aluminiumprofil TRIADE Länge 2400 mm




BOHRPLAN FÜR DIE ANWENDUNG TRIADE MIT ALUMINIUMPROFIL



* Optionale Bohrung für die Sicherheitsverriegelung mit M4-Gewindestift. Für Details siehe Abschnitt Triade.

ZUBEHÖR ZUR BEFESTIGUNG VON TRIADE AUF DEM ALU-PROFIL



ST	= 1 Set
123	
398993	Set mit 4x Vierkantrohren und 4x Zylinderschrauben mit Innensechskant.