

FR 75-MM Empfänger für Linienlaser



TECHNISCHE DATEN	FR 75-MM	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG
Genauigkeit 2-stufig	Nah-/Fernbereich	<ul style="list-style-type: none"> · Für rote und grüne Linienlaser · Extra langes Empfangsfeld 100 mm · mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke · Segmente der Pfeilanzeige im Display nehmen proportional zu/ab · Beleuchtetes Display · Robuste Halteklammer 	<p>ARTIKEL-NR. 257200</p> <ul style="list-style-type: none"> · 4 x AA Alkalinebatterien · Halteklammer
Genauigkeit mm-Anzeige	±1 mm		
Länge Empfangsfenster	100 mm		
Länge Empfangsbereich mm-Anzeige	50 mm		
Display-Anzeige	vorn, hinten		
LED-Anzeige	vorn, hinten, seitlich		
Stromversorgung/Betriebsdauer	4 x Alkaline / 55 h		
Temperaturbereich	-10°C bis +50°C		
Displaybeleuchtung	ja		
Magnete	oben, seitlich		
Libellen	oben, seitlich		
Staub- /Wasserschutz	IP 65		
Abmessungen	172 x 78 x 32 mm		
Gewicht	0,5 kg		