

# 1511 - Admiral® Profiflex®



Hochwertiger 5-Lagen-PVC-Wasserschlauch für Bau, Industrie und Erwerbsgärtner. Der robuste Trikotschlauch in Profiqualität, keine Querschnittsverengung unter Druck, extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke. Verwindungsfrei (No Twist).

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA®

Seele: PVC, gelb, glatt

Decke: PVC, gelb, glatt, blauer Streifen

Druckträger: hochfeste Trikoteinlage

Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1511-13- 25	13 x 2,7	25	12 / 36	0,150	MT	4006918121932
1511-13- 50	13 x 2,7	50	12 / 36	0,150	MT	4006918121130
1511-19- 25	19 x 3,0	25	12 / 36	0,270	MT	4006918121956
1511-19- 50	19 x 3,0	50	12 / 36	0,270	MT	4006918121192
1511-19-100	19 x 3,0	100	12 / 36	0,270	MT	4006918121093
1511-25- 25	25 x 3,7	25	12 / 36	0,440	MT	4006918121963
1511-25- 50	25 x 3,7	50	12 / 36	0,440	MT	4006918121253
1511-32- 25	32 x 4,0	25	12 / 36	0,567	MT	4006918121321
1511-13- 25ke	13	25	BD 10	3,950	ST	4006918121413
1511-13- 50ke	13	50	BD 10	7,700	ST	4006918121437
1511-19- 25ke	19	25	BD 10	6,950	ST	4006918121451
1511-19- 50ke	19	50	BD 10	13,700	ST	4006918121499
1511-25- 25ke	25	25	BD 10	11,200	ST	4006918121475
1511-25- 50ke	25	50	BD 10	22,200	ST	4006918121482