



19" 4-Pfosten Laborgestell

48 HE, Flatpack, schwarz

Part No.: 714419

EAN-13: 0766623714419 | UPC: 766623714419

Robuste, günstige Lösung für Ihre 19"-Anwendungen

Laborgestelle sind die ideale Lösung für Rackmount-Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen oder geringem Budget. Sie bieten maximalen Zugang zu allen Komponenten und den besten Preis für einfache 19"-Installationen. Der Versand erfolgt als unmontiertes Flatpack, die Montage nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Rollen, Nivellierfüße, Schraubensatz und Kabelmanagement-Klammern befinden sich bei jedem Laborgestell im Lieferumfang.

Merkmale:

- Ideal für alle 19"-Anwendungen
- Schnelle und einfache Montage
- Maximale Traglast 360 kg
- Tiefenverstellbar zwischen 56 und 102 cm
- Wahlweise verwendbar mit Rollen, Nivellierfüßen oder am Boden montiert
- Lieferung als Flatpack
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- 19"
- 48 Höheneinheiten
- Farbe: Schwarz RAL9005
- Tiefenverstellbar zwischen 56 und 102 cm (in 25 mm-Stufen)

Abmessungen

- 559 bis 1023 (T) x 515 (T) x 2273 (H) mm
- Maximale Traglast: 360 kg

Lieferumfang

- 19" 4-Pfosten Laborgestell, unmontiert
- 4 Rollen
- 4 Nivellierfüße
- 24 Haken für Kabelmanagement
- Schraubensatz
- Montageanleitung



