



Beschrijving:

Brandstofjerrycan CLASSIC 5 liter, zwart, HD-PE, bijzonder zware kwaliteit voor benzine en diesel

- gemaakt volgens de vroegere RKK-toelatingsregeling (toelatingsnr. 01/BAM/3.10/3/84)
- dankzij zware kwaliteit bijzonder lage permeatie (neutrale geur)
- TÜV-geteste productie, robuust en ongevoelig voor stooteffecten
- geschikt voor E10
- incl. uitloopbuis en onverliesbare schroefdop
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- geen roestdeeltjes en lagere temperatuurgeleiding in vergelijking met metalen bussen
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- aparte accessoires en reserveonderdelen beschikbaar, zoals veiligheidsvulsystemen, uitloopbuizen, gevaarsaanduidingsetiketten (306100)
- Goedkeuringsnummer UN 3H1/X/250/..D/BAM 15507-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=Diepte=147 mm b=Breedte=265 mm h=Hoogte=247 mm Aandraaimoment Vast met de hand

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	811900
GTIN	4007228702293
Douanetarief	39233090
Verpakkingseenheid (PU)	12

Kleur	zwart/grijs
Volume in L	5
Gewicht (kg)	0,6
D x B x H (mm)	147 x 265 x 247

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	12
D x B x H (mm)	805 x 605 x 270

Brutogewicht VE kg	8,06
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	16
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,31

Kartonnen dozen per laag	2
Gewicht (kg)	148,96