

KS Tools

KS Tools ECOline

Werkstattwagen mit 42 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge



Artikelnummer: 272440



Technische Details

Tiefe in mm	459 mm	Schubladeninnenmaß	565 x 395 mm
Raddurchmesser in mm	125 mm	Höhe H	1014 mm
Anzahl Schubladen	5	Radfeststeller	ja

75mm			
Anzahl Schubladen 150mm	2	Anzahl Schubladen gesamt	7
Belastbarkeit je Schublade	25 kg	Teile im Satz	44-tlg.
Gesamttragkraft kg	300 kg	Gesamtmaße	B 748 x H 1014 x T 459 mm
Art der Bereifung	Kunststoff	Breite B	748 mm

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm