




## NEW TRIA eckig

LED Indoor Deckeneinbauleuchte, alu gebürstet,  
1800-3000K 7,2W

Die quadratische Hochvoltversion unserer beliebten NEW TRIA LED Einbauleuchten Serie ist erhältlich in den Gehäusfarben weiß, schwarz und aluminium gebürstet. Der Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels. Durch die innovative Dim-to-Warm Technologie können die verwendeten LEDs an die gewünschte Lichtfarbe angepasst werden. Die speziell für 68mm Lochdurchmesser konzipierte NEW TRIA 68 Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert. Im Lieferumfang des Produktes befinden sich Clip- sowie Blattfedern für die komfortable Anpassung an die jeweilige Montagesituation.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001993
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Dim-to-Warm, Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	II
Wattage	7.3 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	2 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	47-470 lm
Lichtfarbtemperatur	1800-3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	aluminium
CRI	95
LXXBXX Daten	L70B50

## Lichtquelle

916436	
--------	---

<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Länge</b>	8.2 cm
<b>Breite</b>	8.2 cm
<b>Höhe</b>	3.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.239 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0.289 kg
<b>Ausschnittsform</b>	rund
<b>Einbautiefe</b>	4 cm
<b>Einbaudurchmesser</b>	7 cm