




## NUMINOS® PROJECTOR S

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 40°, zylindrisch, weiß / chrom

Herausragende LED-Technik, stimmiges Design, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Die NUMINOS® PROJECTOR Deckeneinbauleuchte strahlt elegante Wohnbereiche, Shops, Restaurants, Hotels und Museen Räume leistungsstark aus. Dabei verströmt der Spot ein hochwertiges Licht, das mit verschiedenen Lichtfarbtemperaturen (2700K/3000K/4000K) und Halbstreuwinkeln (20°/40°/55°) für viele Projekte geeignet ist. Der Lichtstrahl lässt sich drehen und neigen, die Leuchte in einem breiten Bereich positionieren. Das Gehäuse ist in Schwarz oder Weiß, der dekorative Reflektor wahlweise in Schwarz, Weiß oder Chrom erhältlich.



### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006953
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	III
Wattage	8.6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	700 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	12.5 cm
Durchmesser	6 cm
Nettogewicht	0.55 kg

## Lichtquelle

791815	
--------	---

## Zubehör

1006458	LED-Bridge-Treiber , 12-W, 250mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Wabe
1004067	LED Treiber , 15W 250-mA DALI
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1004058	LED Treiber , 6,5-10W 250mA
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color
1004055	LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE

Bruttogewicht	0.589 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	15 cm
Einbaudurchmesser	8.8 cm
BIG WHITE Seite	92