

## Serie 6, freistehender Elektroherd, Edelstahl HKS79U250



A



## Der freistehende Herd mit Elektrokochfeld aus Glaskeramik und AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

- **Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:** macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.
- **Erweiterbare Kochzone:** Kochzone für großes Kochgeschirr.
- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen durch direkten Zugriff auf Zusatzfunktionen, Temperaturempfehlung und Temperaturanzeige.
- **Versenkknebel:** für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.

Bauform: ..... Freistehend  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....850-865x600x600 mm  
 Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 57.4 kg  
 Bruttogewicht: .....62.1 kg  
 EAN-Nummer: ..... 4242005041329  
 Anzahl der Innenräume: ..... 1  
 Nutzinhalt (des Innenraums): .....63 l  
 Energieeffizienzklasse: .....A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ..... 0.93 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: ..... 0.77 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex: ..... 95.1 %  
 Anschlusswert: ..... 10850 W  
 Absicherung: .....3\*16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)



HEZ317000	Pizzaform, emailliert
HEZ327000	Backstein
HEZ333001	Deckel für Profi-Pfanne
HEZ333073	Profipfanne, pyrolysefähig
HEZ431002	Backblech, emailliert
HEZ438001	1fach Teleskopauszug
HEZ438201	2fach Teleskopauszug
HEZ438301	3fach Teleskopauszug
HEZ625071	Grillblech, emailliert
HEZ864000	Glasschale
HEZ915003	Glasbräter 5,4 l

## **Serie 6, freistehender Elektroherd, Edelstahl HKS79U250**

### **Der freistehende Herd mit Elektrokochfeld aus Glaskeramik und AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.**

- Gesamtanschlusswert Elektro: 10.85 kW

#### **Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 850 x 600 x 600mm

- Höhenverstellbare Füße

#### **Kochfeld:**

- Glaskeramik
- vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW
- hinten links: Bräterzone 2.4 kW
- hinten rechts: Normal-Kochzone 1.2 kW
- vorne rechts: Zweikreis-Kochzone 2.2 kW
- 4-fach

#### **Backofentyp und Heizart**

- Elektro-Standherd 60cm mit 8Beheizungsarten:
- Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 63 l

#### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Einhängestell, 3fach-Teleskop-Auszug

#### **Design**

- Versenkknebel

#### **Reinigung**

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür

#### **Komfort**

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- AutoPilot 30 Programme
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogenlampe rechteckig
- Soft Close
- Komfort-Geschirrzug mit Einlegematte

#### **Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung
- Sehr geringe Türtemperatur
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.93 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.77 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen:63 l

#### **Technische Info**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V