

DIGITUS®

19" Netzwerkschrank Unique Serie, einteilige Glas-Fronttür, (B)600 x (T)1.000 mm

Ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Netzwerkkomponenten!

- **Gestellrahmen:** modulare Aluminiumrahmenkonstruktion
- **Schutzart:** IP 40
- **Fronttür:** Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen und abschließbarem Schwenkhebelgriff
- **Seitenwände:** abnehmbar und abschließbar • Seitenteile ausgestattet mit Schnellverschlüssen
- **Rückwand:** abschließbare, einflüglige Stahlrücktür
- **Schließmechanismus:** gleiche Schließung für die Fronttür, Rücktür und die Seitenwände • EMKA Schließung
- **Kabelführungen:** großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden • Kabeleinführung mit Bürstenleiste an der oberen und unteren Schrankrückseite
- **Eigenschaften:** 1,5 mm starkes Stahlblech • modulare Aluminiumrahmenkonstruktion • hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik • 120° Türöffnungswinkel, Front- und Rücktür • Türanschlag einfach wechselbar • Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterblechen • 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut • 19" Profilschienen in der Tiefe variable • 19" Profilschienen mit HE-Beschriftung • Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung • mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
- **Lieferumfang:** Set mit 28 Montageschrauben, Nivellierfüße, 2 Stück Schlüssel für Türen und Seitenwände
- Lieferung erfolgt komplett montiert



19" Netzwerkschrank Unique Serie, lichtgrau



19" Netzwerkschrank Unique Serie, schwarz



19" Netzwerkschrank Unique Serie, offen



Zweiflügelige Stahlrücktür



Detailansicht

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Netzwerkschrank Unique Serie	26 HE	Glastür	600 kg	600 x 1.000 mm	1.342 mm	lichtgrau	DN-19 26U6/10-1	11005594
	42 HE	Glastür	600 kg	600 x 1.000 mm	2.053 mm	lichtgrau	DN-19 42U6/10-1	11005595
	42 HE	Glastür	600 kg	600 x 1.000 mm	2.053 mm	schwarz	DN-19 42U6/10B1	11005596