

fetra chariot porte-panneaux

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm, utilisation double face, rehausse cadre d'appui, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 119073



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Chariot porte-panneaux

Force 1200 kg

chariot porte-panneaux

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm
- utilisation double face
- rehausse cadre d'appui
- hauteur d'appui 1450 mm, surface d'appui 2 x 270 mm
- surface d'appui avec profilé caoutchouc
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	surface de châssis	finition peinture époxy
type de chariot	chariot porte-panneaux	couleur	bleu brillant // RAL5007
charge	1200 kg	rehausses	cadre d'appui
longueur de plateau	1600 mm	utilisation	double face
largeur de plateau	800 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur	1810 mm	pneumatique	caoutchouc plein
hauteur d'appui	1450 mm	roulement	roulement à billes
équipement surface d'appui	profilé caoutchouc	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur d'appui	2 x 270 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
plateforme	ouvert	Poids	80 kg

Accessoires

147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal