

rayonnage pour classeurs - rayonnage complet (élément de départ et suivant)

hauteur x largeur x profondeur 2100 x 2000 x 300 mm, charge maximale par élément 1200 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun, avec tablette en acier / 6 hauteurs de classeur. Capacité pour 144 classeurs max., utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair, niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 157840

Rayonnage sans boulons pour classeurs

Rayonnage complet (élément de départ et suivant)

rayonnage pour classeurs - rayonnage complet (élément de départ et suivant)

- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2100 x 2000 x 300 mm
- charge maximale par élément 1200 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 290 mm
- 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun, avec tablette en acier / 6 hauteurs de classeur. Capacité pour 144 classeurs max.
- Réglable au pas de 26 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en

RAL7035 gris clair

- niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
- Produit livré démonté

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	matériau	acier
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	équipement rayonnage	tablettes
rayonnage modulaire	système emboîtable	largeur de compartiment	1000 mm
champ de rayonnage	rayonnage complet	profondeur de compartiment	290 mm
nombre d'éléments standard	2 pièce	capacité de classeurs	144 pièce
hauteur	2100 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
largeur	2000 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
profondeur	300 mm	hauteurs de classeurs	6 pièce
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	surface de tablette	avec revêtement en plastique
charge maxi par élément	1200 kg	surface de montant	avec revêtement en plastique
type tablette/niveau	tablette en acier	exécution couleur	gris clair
tablettes / niveaux à hauteur ré	oui	livraison	démonté
tablette réglable au pas	26 mm	Poids	42 kg
utilisation	unilatéral		