

VARIOfit Chariot à timon

force 250 kg, plateau longueur x largeur 605 x 500 mm, plateforme en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds

Numéro d'article: 202938



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Plateau roulant à timon

Force 250 kg

Chariot à timon

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 605 x 500 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE sur jante plastique
- moyeu avec roulement à billes

- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	pneumatique	TPE
type de rouleur	Chariot à timon	matériau de jante	plastique
charge	250 kg	roulement	roulement à billes
norme européenne	non	équipement roue	roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
longueur de plateau	605 mm	Ø de roue	125 mm
largeur de plateau	500 mm	hauteur	880 mm
matériau de plateforme	bois	longueur	880 mm
nombre de plateaux	1 pièce	largeur	500 mm
matériau	acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	garantie	12 années
barre directrice	oui	couleur	bleu gentiane // RAL5010
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	12 kg