

Krause marchepied industriel

estrade hauteur x largeur x
profondeur 600 x 520 x 305 mm, 3
marche(s) en tôle striée (estrade
incl.), en aluminium

Numéro d'article: 203426



Krause Marchepied industriel

utilisation polyvalente

marchepied industriel

- estrade hauteur x largeur x profondeur 600 x 520 x 305 mm
- 3 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- profondeur de marche 240 mm
- hauteur x largeur 600 x 730 mm
- en aluminium
- connexion marches/lisse soudé
- Embouts antidérapants
- poids 7 kg
- certification TÜV
- 10 années de garantie



Détails techniques

technique de montée	marchepied industriel	profondeur	880 mm
matériau	aluminium	charge	150 kg
utilisation	à un côté	rabattable	non
hauteur d'estrade	600 mm	roulant	non
largeur d'estrade	520 mm	connexion d'échelons/de longeron	soudé
profondeur d'estrade	305 mm	étrier de sécurité	non
profondeur des marches	240 mm	bac	non
nombre de marches	3	soubassement	Embouts antidérapants
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	certification	certification TÜV
hauteur	600 mm	garantie	10 années
largeur	730 mm	Poids	7 kg

Accessoires

203439



Embase à hauteur réglable pour marchepied industriel, avec revêtement caoutchouc, réglage en hauteur 60 mm

Cela s'adapte aussi ...

213054



ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm

217108



cutter, avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 18 mm, profondeur de coupe 3 - 10 mm, avec clip ceinture et casse-lame

221388



gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9

222683



papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm

523826



kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc