

## Schake kit de barrières



kit comprenant : 20 éléments de barrière, 21 embases, 2 traverses de stockage/transport, hauteur x longueur 1250 x 2300 mm, en plastique, coloris blanc/rouge, Équipé de adaptateur de lampe prémonté



Numéro d'article: 218640

## Schake Kit de barrières

kit de barrières





- kit comprenant : 20 éléments de barrière, 21 embases, 2 traverses de stockage/transport
- convient pour le extérieur
- Convient pour l'utilisation dans la construction de routes
- hauteur x longueur 1250 x 2300 mm
- en plastique, coloris blanc/rouge
- Équipé de adaptateur de lampe prémonté
- Testé selon TL Absperrechnik 97 (prescriptions allemandes pour les dispositifs de délimitation d'accès)

### Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	longueur	2300 mm
système de barrières	Clôture	matériau	plastique
type de clôture	kit de barrières	couleur	blanc/rouge
lieu d'utilisation	extérieur	équipement clôture de chantier	adaptateur de lampe, prémonté
convient pour (secteurs)	construction de routes	Adaptateur de lampes	oui
kit comprenant	20 éléments de barrière,	certification	testé TL Absperrechnik 97

	21 embases, 2 traverses de stockage/transport	
hauteur	1250 mm	Poids 1075,6 kg

### Cela s'adapte aussi ...

221169		bouchons d'oreille dans le récipient de recharge, insonorisation 29 dB, en mousse de polymère en jaune
221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221266		gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique