

Cascao roulette pivotante



force 100 kg, avec bandage TPE,
diamètre 125 mm, moyeu avec
Palier de pivotement, longueur
moyeu 50 mm, jante en
polypropylène, fixation avec
panneau



Numéro d'article: 243538

roulette pivotante

- force 100 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 125 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- longueur moyeu 50 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	roulette pivotante	matériau de boîtier	acier inoxydable
charge	100 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	Longueur de moyeu	50 mm
Diamètre de roue	125 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm

matériau de jante polypropylène

Poids 0,591 kg