

## UDOBÄR diabes jumelés pour meubles

force 600 kg, plateau longueur x largeur 225 x 120 mm, hauteur de levage 300 mm, Levée manuelle, plateforme en tôle d'acier, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5017 bleu signalisation, 4 roulettes, volume de livraison : kit comprenant 2 diabes jumelés



UDOBÄR



Numéro d'article: 275694



diabes jumelés pour meubles

- Convient pour pour produits lourds ou encombrants
- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 225 x 120 mm
- hauteur de levage 300 mm
- Levée manuelle
- plateforme en tôle d'acier
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5017 bleu signalisation
- 4 roulettes
- Ø de roue 125 mm
- Avec bandage polyuréthane sur jante acier
- moyeu avec roulement rainuré à billes

- volume de livraison : kit comprenant 2 diables jumelés
- 1 année(s) de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes
type de rouleur	diabes jumelés	Diamètre de roue	125 mm
charge	600 kg	hauteur	780 mm
hauteur de levage	300 mm	largeur	390 mm
longueur de plateau	225 mm	exécution levée	manuel
largeur de plateau	120 mm	surface	finition peinture époxy
matériau de plateforme	tôle d'acier	couleur	bleu signalisation // RAL5017
matériau	acier	garantie	1 année(s)
poignée	barre directrice	volume de livraison	2 diables jumelés
pneumatique	polyuréthane	nom complément	pour meubles
matériau de jante	acier	Poids	60 kg
roulement	roulement rainuré à billes		

## Cela s'adapte aussi ...

215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221381		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
227878		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 46, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
235589		tapis de travail, tapis, hauteur x longueur x largeur 12,7 x 1520 x 910 mm, En caoutchouc avec surface perforée coloris noir, Modèle antidérapant
505091		miroir spécifique, hauteur x largeur 400 x 600 mm, Visibilité maximale 5 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune
505145		kit de marquage, kit comprenant : appareil de marquage, 2 rouleaux ruban de marquage, 1 cordeau de traçage, craie, 1 lame de coupe, en jaune, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
532210		panneau de sortie de secours, Symbole/texte : Issue de secours à gauche, Flèche à gauche, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 150 x 300 mm

