

## PAVOY

### armoire à tiroirs

#### Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1023 x 600 mm, 6 tiroir(s), verrouillable avec serrure de sécurité à cylindre de sûreté, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 404246



## PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1023 x 600 mm
- 6 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 6x150 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec Blocage d'extension individuel
- verrouillable avec serrure de sécurité à cylindre de sûreté
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en





RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie




## Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	1000 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1023 mm	blocage d'extension	Blocage d'extension individuel
profondeur	600 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tiroirs	système de fermeture	serrure de sécurité à cylindre de sûreté
nombre de tiroirs	6 pièce	cloison de séparation médiane	non
nombre x hauteur tiroirs	6x150 mm	poignée	poignée barre
hauteur frontale 150 mm	6 pièce	roulant	non
capacité de charge de tiroir	50 kg	certification	GS // TÜV
glissière tiroir	à roulement à billes	garantie	10 années
extension tiroir	85 %	Poids	110 kg

## Accessoires

404288		tôles de séparation, avec 12 compartiments, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 150 x 1023 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404303		revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur 1023 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404304		tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 1023 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404307		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, largeur 1023 mm, face arrière magnétique

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé