

Bauer benne basculante étanche à l'huile

hauteur x longueur x largeur 530 x 1375 x 670 mm, capacité 0,25 m³, force 300 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 528097

Bauer Benne basculante

modèle bas

benne basculante étanche à l'huile

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 530 x 1375 x 670 mm
- hauteur d'arête de renversement 530 mm
- capacité 0,25 m³
- force 300 kg
- poids 62 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 55 x 170 mm
- écartement fourreaux de fourche 285 mm
- épaisseur de matériau 2 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- encliquetage automatique de la sécurité de basculement à ressort
- étanche à l'huile et à l'eau
- Stabilité élevée grâce aux bords renforcés sur tout le pourtour
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL 5012 bleu clair
- soubassement fourreaux pour fourche


Détails techniques

type de récipient bennes basculantes





possibilité de passage au- oui

			dessous
capacité	0,25 m³		soubassement fourreaux pour fourche
hauteur	530 mm	hauteur des fourreaux de fourche	55 mm
longueur	1375 mm	largeur des fourreaux de fourche	170 mm
largeur	670 mm	écartement fourreaux de fourche	285 mm
charge	300 kg	robinet de vidange	non
modèle	modèle bas	gerbable	non
Hauteur de l'arête de renverseme	530 mm	emboîtable	non
matériau	acier	considération comme matière dang	non
matériau de finition	soudé	surface	laqué
propriété matériau	étanche à l'huile et à l'eau	couleur	bleu // RAL 5012
épaisseur de matériau bac de rét	2 mm	exécution couleur	bleu
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	couvercle	non
fonction de basculement	manuellement	Poids	62 kg
sécurité antibasculement	sécurité basculement à ressort		

Accessoires

528107		Jeu de roulettes, pour benne basculante, bandage caoutchouc plein, diamètre 200 mm
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir