bac gerbable norme Europe

Basic

hauteur x longueur x largeur 240 x 600 x 400 mm, capacité 43 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein









Numéro d'article: 757699

Bac gerbable norme Europe Basic

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 240 x 600 x 400 mm
- capacité 43 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois plein, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées coquilles
- Plusieurs niveaux aerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

Détails techniques			
type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme européenne	oui	fond renforcé par	rainures de renfort
capacité	43	couvercle	en accessoires (non compris)
hauteur	240 mm	convient pour aliments	oui
longueur	600 mm	considération comme matière dang	
largeur	400 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
recyclable	oui	dispositif de support	poignées coquilles
gerbable	oui	couleur	bleu
emboîtable	non	garantie	5 années
pliable	non	Poids	2,4 kg
structure de cloison	plein		

Accessoires			
707136		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac gerbable, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm	
757305		Pince pour mémos, pour bac gerbable, en acier inoxydable	
763341		couvercle coiffant, en polyéthylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm	
763352		couvercle à charnière, en polyéthylène, pour bac gerbable, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm	

Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion