

Feuille de données du produit



Article N°: 8222 Chariot haut à caissettes

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 caissette fixe et 3 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Caissettes amovibles réglables au pas de 100 mm. Charge maximum par caissette : 120 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Charge par plateau (kg)	120
Longueur de surface utile (mm)	965
Largeur de surface utile (mm)	655
Longueur totale (mm)	1169
Largeur totale (mm)	709
Hauteur totale (mm)	1552
Hauteur plateaux (mm)	269, 669, 1069, 1469
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	81
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976082226