


■ DATENBLATT: FELDKONFEKTIONIERBARER RJ45 CAT6 STECKER



Bestellnummer:
HSISR6SI2

■ TECHNISCHE DATEN:

- Cat.6
- 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an draft
- 8-adrigter feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker
- besteht aus nur zwei Teilen
- einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen
- Anschluss von Kabel AWG 26/7 – 22/7; AWG 24/1 - 22/1 möglich
- bei der Montage wird das Kabel mechanisch am Ladestück festgelegt
- einfach zu betätigende Zugentlastung
- Zugentlastung als Farbkodierung nach der Konfektion aufschnappbar
- Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm
- Farbcode: Profinet, TIA/EIA 568 A und B
- industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse
- multiportfähig
- geschützter Verriegelungshaken
- kann als Messstecker auf der IP67-Seite der Variante 1, 4, 5, und 6 eingesetzt werden

BESCHREIBUNG	BESTELLNUMMER
RJ45 Stecker Cat.6, feldkonfektionierbar, IP20	HSISR6SI2