

Bainmarie Wagen, 1GN 1/1, seitliche Bedienung

Bainmarie Wagen aus Edelstahl für 1x GN 1/1 Behälter mit einer Höhe von maximal 200 mm. Offener Unterbau aus Edelstahl AISI 304 mit Ablasshahn unterhalb des Beckens. Becken stufenlos regelbar bis 90°C, seitliche Bedienung. Leichte Mobilität durch 4 Räder Ø125 mm, davon 2 Räder mit Feststellbremsen.

Artikel-Nr.: 70930000
GTIN: 4059395013863



Produktvorteile:

- Korpus aus Edelstahl AISI 304
- Doppelwandige Wanne
- 1 Becken für 1GN 1/1 H 200 mm
- Ohne GN Behälter und Deckel
- Becken stufenlos regelbar von 30 °C bis 90 °C
- Stoßschutz
- Offener Unterbau
- Ablasshahn unterhalb des Beckens
- 4 Räder Ø125 mm (2x mit Bremse)

Technische Daten:

Geräteart	Self Service
Preisgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	560 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	850 mm
Aufstellart	
Temperaturbereich von	30 °C
Temperaturbereich bis	90 °C
Bestückung	GN 1/1
Behältertiefe	150 mm
Anzahl Behälter	1
Aussenmaterial	Edelstahl
Anschlusswert Elektro	2 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	25 kg
Ablasshahn	Ja

Für Druckfehler keine Haftung.