


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 8222 Etagewagen met bakken



Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden open. 1 Vaste en 3 etagebakken van houten plaat, toplaag beukendecor. Etagebakken variabel instelbaar, verdeling 100 mm. Draagvermogen per etagebak 120 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	600
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	120
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	965
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	655
<b>Totale lengte (mm)</b>	1169
<b>Totale breedte (mm)</b>	709
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1552
<b>Etagehoogten (mm)</b>	269, 669, 1069, 1469
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	81
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976082226